


LO D3-1

Drüse ist von gewöhnlicher Bildung mm.Možliwi Stärke 0,5 zu ersticken gemacht ist es, die Aspekte zu implementieren als 0,3 mm dick gegläht gegen Aufpreis 30 PLN. Die Reaktoren geeignet Abschirmkappe OT-10 (Zubehör).

Legende

L	Andodeninduktivitaet bei f = 120Hz	preis	Preis inkl. Steuer
groesse	ca. Ausmessung	kern	Kerntyp
gewicht	Gesamtgewicht	R	Lastresistenz
Imax	Max. Anodenstrom		

Specyfikacje



Drossel - LO D3-1								
L	R	I _{max}	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
3 H	21 Ω	700 mA	EI84/42	W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - - mm	H1 - 70 mm H2 - 74 mm	L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm	1.9 kG	1